



ESD427S

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

Anslutningstyp	2NC+2NO
Antal anslutningar	4
Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Elektrisk ström

Märkström	25
-----------	----

#### Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000
Nominell isolationsspänning Ui	440
Styrspänning AC	24 - 24
Styrspänning DC	0 - 0

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

#### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	1000000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	5,90
Absorberad startström	2,90

#### Dimensioner

Höjd	83
Bredd	35,75
Djup	60

#### Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal öppnande kontakter	2
Med brytare för manuell omkoppling	Nej

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

