



ESR1332004

Uttag 1-vägs 33° Orange

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Säkerhet

Petskyddad	Ja
------------	----

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	45
-------------------------------	----

Höjd	45
------	----

Bredd	45
-------	----

Djup	40
------	----

Material

Färg	Orange
------	--------

RAL-kod	2004
---------	------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Termoplast
----------	------------

Anslutning

Typ av montering	Rastec 45®, Snäppkontaktsmontering
------------------	------------------------------------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
--------------------------	---------

Roterad centralinsats	Ja
-----------------------	----

Med gångjärnslock	Nej
-------------------	-----

Med rund skyddsjordstift	Nej
--------------------------	-----

Med signallampa	Nej
-----------------	-----

Med lås	Nej
---------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Förutrustad med	Vägguttag
-----------------	-----------

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
Lock/Kåpa	Inget skydd
Avsäkring	Petskydd