



ESR1339010

### Uttag 1-vägs 33° Vit

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

##### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

##### Säkerhet

Petskyddad	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20

##### Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	45
Höjd	45
Bredd	45
Djup	40

##### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast

##### Anslutning

Typ av montering	Rastec 45®, Snäppkontaktsmontering
------------------	------------------------------------

##### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Ja
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

##### Tillbehör

Har märksfält	Nej
Förutrustad med	2x vägguttag

##### Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

##### Text

Präglad	Utan symbol
Lock/Kåpa	Inget skydd
Avsäkring	Petskydd