



ESR2339010

Uttag 2-vägs 33° Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	45
Höjd	90
Bredd	45
Djup	40

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast

Anslutning

Typ av montering	Rastec 45®, Snäppkontaktsmontering
------------------	------------------------------------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Ja
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
Förutrustad med	2x vägguttag

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
Lock/Kåpa	Inget skydd

