



ESR3332004

Uttag 3-vägs 33° Orange

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|-----------|----|
| Märkström | 16 |
|-----------|----|

Frekvens

| | |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Dimensioner

| | |
|-------------------------------|-----|
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 45 |
| Höjd | 135 |
| Bredd | 45 |
| Djup | 40 |

Material

| | |
|--------------|------------|
| Färg | Orange |
| RAL-kod | 2004 |
| Ytbehandling | Matt |
| Material | Termoplast |

Anslutning

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Typ av montering | Rastec 45®, Snäppkontaktsmontering |
|------------------|------------------------------------|

Utrustning

| | |
|--------------------------|---------|
| Kontakt/kontakttyp uttag | Jordade |
| Roterad centralinsats | Ja |
| Med gångjärnslock | Nej |
| Med rund skyddsjordstift | Nej |
| Med signallampa | Nej |

Tillbehör

| | |
|-----------------|--------------|
| Har märksfält | Nej |
| Förutrustad med | 3x vägguttag |

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 6 |
|---------------|---|

Text

| | |
|-----------|-------------|
| Präglad | Utan symbol |
| Lock/Kåpa | Inget skydd |

