



ESR3336029

Uttag 3-vägs 33° Grön

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	45
Höjd	135
Bredd	45
Djup	40

Material

Färg	Mintgrön
RAL-kod	6029
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast

Anslutning

Typ av montering	Rastec 45®, Snäppkontaktsmontering
------------------	------------------------------------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Ja
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
Lock/Kåpa	Inget skydd
Avsäkring	Petskydd