



FA23V

Golvskåp IP54,432 mod,CLI,djup 350,transp

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1850
Bredd	800
Djup	350
Material tjocklek sidovägg	2

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	Kvartsvärns lås
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6
Antal rader	12

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Material	Stål

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	630
-----------	-----