



FFW73MF2

:hager

Kombimediacentral infälld 3 x 15 moduler infällnadsdjup 105mm

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	4
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	45
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	1210
Bredd	427
Djup	123
Infällnadshöjd	1210
Infällnadsbredd	398
Inbyggnadsdjup	105
Antal breddenheter	45

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Antal ledningsinföringar	21
Typ av montering	Skruvmontering
Material	
Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Säkerhet	
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås