



FG21LD



Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 144 M

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1900
Bredd	350
Djup	400
Material tjocklek sidovägg	2

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	3 mm dubbelspårås, Specialverktyg
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal öppningar för flänsplattor	2
Antal rader	12

Installation, montering

Montering på	Golvmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Ja

Elektrisk ström

Märkström	1600
-----------	------