



FG22LD



## Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 288 M

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	1900
Bredd	600
Djup	400
Material tjocklek sidovägg	2

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	3 mm dubbelspårås, Specialverktyg
Slagtålighet IK	IK10

#### Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal öppningar för flänsplattor	4
Antal rader	24

#### Installation, montering

Montering på	Golvmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

#### Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Ja

#### Elektrisk ström

Märkström	1600
-----------	------