



FG24LD



Kombi g-skåp IP54, Dj 400mm, 576 M

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|----------------------------|------|
| Höjd | 1900 |
| Bredd | 1100 |
| Djup | 400 |
| Material tjocklek sidovägg | 2 |

Säkerhet

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Skyddsklass | Isoleringsklass I |
| Låstyp | 3 mm dubbelspårås, Specialverktyg |
| Slagtålighet IK | IK10 |

Utrustning

| | |
|----------------------------------|----|
| Antal sektioner i bredd | 4 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 8 |
| Antal rader | 48 |

Installation, montering

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Montering på | Golvmontering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |

Material

| | |
|------------|----------------|
| Färg | Ljusgrå |
| RAL-kod | 7035 |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Material | Stål |

Skydd, dörr

| | |
|-----------------------|----|
| Antal dörrar | 2 |
| Antal lås | 1 |
| Dörr/lock transparent | Ja |

Elektrisk ström

| | |
|-----------|------|
| Märkström | 1600 |
|-----------|------|