



FL31S

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	500
Bredd	300
Djup	200
Material tjocklek sidovägg	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	3-punktsreglage, Nyckellås
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal öppningar för flänsplattor	0
Antal rader	3

Installation, montering

Montering på	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Ja

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Material	Polyester

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	400
-----------	-----

Spänning

Märkspänning	230 - 400
--------------	-----------