



FL53SP

Väggskåp univers IP65 polyester, 180 moduler UV beständigt

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	850
Bredd	850
Djup	300
Material tjocklek sidovägg	2

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	3-punktsreglage, 4-sidig, 8 mm, Nyckellås
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	0
Antal rader	5

Installation, montering

Montering på	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Ja

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Material	Glasförstärkt polyester

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	400
-----------	-----