



FP04SN2

:hager

## Väggskåp IP44 1550x1050x205SKII

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	1550
Bredd	1050
Djup	205
Material tjocklek sidovägg	1

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstång, Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

#### Utrustning

Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8
Antal rader	10

#### Installation, montering

Montering på	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

#### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

#### Elektrisk ström

Märkström	400
-----------	-----