



FP44SN2

:hager

Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 650 mm bredd 1050 mm

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	650
Bredd	1050
Djup	205
Material tjocklek sidovägg	1

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstång, Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

##### Utrustning

Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8
Antal rader	4

##### Installation, montering

Montering på	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

##### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

##### Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

##### Elektrisk ström

Märkström	250
-----------	-----