




FP83SN2



Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 800 mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1250
Bredd	800
Djup	205
Material tjocklek sidovägg	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6
Antal rader	8

Installation, montering

Montering på	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	250
-----------	-----