



FQ125

Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm<sup>2</sup>.

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	795
Bredd	620
Djup	220

##### Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal mätarplatser ≤63 A	1
Antal platser för TRE räkning med 3-punkts fixering	0
Antal rader	1

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP23
Skyddsklass	Isoleringsklass I

##### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

##### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010