



FQI125FR

Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	795
Bredd	620
Djup	220

Utrustning

Antal mätarplatser <=63 A	1
Antal platser för TRE räkning med 3-punkts fixering	0
Antal rader	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP23
Skyddsklass	Isoleringsklass I

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Material

Färg	Trafikröd
RAL-kod	3009