



FQU125FR

Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-------|-----|
| Höjd | 810 |
| Bredd | 220 |
| Djup | 220 |

Utrustning

| | |
|---|---|
| Antal mätarplatser <=63 A | 1 |
| Antal platser för TRE räkning med 3-punkts fixering | 0 |
| Antal rader | 1 |

Säkerhet

| | |
|---------------------|-------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP23 |
| Skyddsklass | Isoleringsklass I |

Skydd, dörr

| | |
|--------------|---|
| Antal dörrar | 1 |
|--------------|---|

Material

| | |
|---------|------|
| Färg | Vit |
| RAL-kod | 9010 |