



FR25U1

**Golvskåp med siktruta, IP55, SKII, djup 400mm, h:1850mm, b:1300mm + 100mm
Sockel**

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1950
Bredd	1300
Djup	400
Material tjocklek sidovägg	1,50

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	5
Antal öppningar för flänsplattor	10
Antal rader	12

Installation, montering

Montering på	Golvmontering, Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål
Ytbehandling	Matt

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Ja

Elektrisk ström

Märkström	800
-----------	-----

Spänning

Märkspänning	690 - 690
--------------	-----------