



FT33S

## Tekniska egenskaper

### Dimensioner

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Höjd                       | 500 |
| Bredd                      | 800 |
| Djup                       | 275 |
| Material tjocklek sidovägg | 2   |

### Säkerhet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP54               |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass II |
| Låstyp              | Kvartsvarvs lås    |
| Slagtålighet IK     | IK10               |

### Utrustning

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd          | 3 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 6 |
| Antal rader                      | 3 |

### Installation, montering

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
|---------------------------------|-----|

### Material

|          |         |
|----------|---------|
| Färg     | Ljusgrå |
| RAL-kod  | 7035    |
| Material | Stål    |

### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar          | 1   |
| Antal lås             | 1   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

### Elektrisk ström

|           |     |
|-----------|-----|
| Märkström | 630 |
|-----------|-----|