



FT63S

## BOKS FOR AUT.SIKR. 9 MODULER OBS! utgått

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Höjd                       | 950 |
| Bredd                      | 800 |
| Djup                       | 275 |
| Material tjocklek sidovägg | 2   |

#### Säkerhet

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP54                       |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass II         |
| Låstyp              | Nyckellås, Kvartsvärvs lås |
| Slagtålighet IK     | IK10                       |

#### Utrustning

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd          | 3 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 6 |
| Antal rader                      | 6 |

#### Installation, montering

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
|---------------------------------|-----|

#### Material

|          |         |
|----------|---------|
| Färg     | Ljusgrå |
| RAL-kod  | 7035    |
| Material | Stål    |

#### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar          | 1   |
| Antal lås             | 1   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

#### Elektrisk ström

|           |     |
|-----------|-----|
| Märkström | 630 |
|-----------|-----|