



FT82K

Väggskåp,univers,IP54/I,H1250 x B550 x D275,192 mod,genomskinliga dörrar

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1250
Bredd	550
Djup	275
Material tjocklek sidovägg	2

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	3-sidig, 7 mm
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal öppningar för flänsplattor	4
Antal rader	8

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering, Utanpåliggande montering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Material	Stål

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	630
-----------	-----