



FW54UD2

KAPSLING INFÄLLD 800X1050

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	800
Bredd	1050
Djup	110
Material tjocklek sidovägg	2

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning

Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8
Antal rader	20

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering, Hålvägg
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Stål

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----