



FWB33S

FWB kapsling, 3 rader 108 moduler KI.II IP44 hel dörr, 500x800x161mm,QC

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

Utrustning

Antal skenor	9
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	3
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	108
---------------	-----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	500
Bredd	800
Djup	165
Inbyggnadsdjup	161
Antal breddenheter	36

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	12
Typ av montering	Utanpåliggande montering

Material

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP44
Låstyp	Låsstång, Utan lås
Glödtråds test	750