



FWU33S

FW, infälld kapsling 3-rader & 3-fält, 108 moduler

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering, Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

Utrustning

Antal skenor	9
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	3
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	108
---------------	-----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	553
Bredd	853
Djup	125
Infällnadshöjd	502
Infällnadsbredd	810
Inbyggnadsdjup	112
Antal breddenheter	36

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	6
--------------------------	---

Material

Material	Stål
----------	------

RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås