



FWU42K2

## FW, infälld kapsling 2 x 4-rader kraft + mediafält

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering, Hålvägg

#### Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

#### Utrustning

Antal skenor	8
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	2
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Nej
Har monteringsplatta	Ja

#### Kapacitet

Antal moduler	96
---------------	----

#### Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
------------------------	-----

#### Dimensioner

Höjd	703
Bredd	603
Djup	125
Infällnadshöjd	652
Infällnadsbredd	560
Inbyggnadsdjup	112
Antal breddenheter	24

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Typ av handtag	Snäpplås
Dörr/lock transparent	Nej

#### Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
Typ av montering	Skruvmontering

#### Material

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Materiel montageplåt	Plast

#### **Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850