



FWU42S

FW, infälld kapsling 4-rader & 2-fält, 96 moduler

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering, Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

Utrustning

Antal skenor	8
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	2
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	96
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	703
Bredd	603
Djup	125
Infällnadshöjd	652
Infällnadsbredd	560
Inbyggnadsdjup	112
Antal breddenheter	24

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
Typ av montering	Skruvmontering

Material	
Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Säkerhet	
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850