



FWU43S

## FW, infälld kapsling 4-rader & 3-fält, 144 moduler

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering, Hålvägg

#### Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

#### Utrustning

Antal skenor	12
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	3
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

#### Kapacitet

Antal moduler	144
---------------	-----

#### Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

#### Dimensioner

Höjd	703
Bredd	853
Djup	125
Infällnadshöjd	652
Infällnadsbredd	810
Inbyggnadsdjup	112
Antal breddenheter	36

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

#### Anslutning

Antal ledningsinföringar	6
Typ av montering	Skruvmontering

<b>Material</b>	
Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit
<b>Säkerhet</b>	
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850