



FWU73S

FW, infälld kapsling 7-rader & 3-fält, 252 moduler

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering, Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

Utrustning

Antal skenor	21
Antal rader	21
Antal sektioner i bredd	3
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	252
---------------	-----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	1153
Bredd	853
Djup	125
Infällnadshöjd	1102
Infällnadsbredd	810
Inbyggnadsdjup	112
Antal breddenheter	36

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	6
Typ av montering	Skruvmontering

Material	
Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Säkerhet	
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850