



FZ164N

## 2 Dörr.med siktruta 550B 1100H

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	1069
Bredd	519
Djup	12

#### Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
Antal dörrar	2
Dörrtyp skåp	Deldörr
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Antal lås	1

#### Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Stål
Behandling	Pulverlackerad

#### Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster, Höger
----------------------	----------------

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Låstyp	Låsstång

#### Utrustning

Antal sektioner i bredd	4
Antal rader	7