



FZ197N

## Dörr vänster till FP23TN2

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|       |      |
|-------|------|
| Höjd  | 1819 |
| Bredd | 248  |
| Djup  | 12   |

#### Skydd, dörr

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Dörr/lock transparent | Nej       |
| Antal dörrar          | 1         |
| Dörrtyp skåp          | Stoppdörr |
| Antal lås             | 0         |

#### Material

|            |                |
|------------|----------------|
| RAL-kod    | 9010           |
| Färg       | Vit            |
| Material   | Stål           |
| Behandling | Pulverlackerad |

#### Arkitektur

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Skåpets dörrposition | Vänster |
|----------------------|---------|

#### Säkerhet

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kapslingsklass (IP) | IP44     |
| Låstyp              | Utan lås |

#### Utrustning

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd | 1 |
|-------------------------|---|