



FZ198N

Dörr vänster till FP24TN2

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1819
Bredd	498
Djup	12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
Antal dörrar	1
Dörrtyp skåp	Stoppdörr
Antal lås	0

Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Stål
Behandling	Pulverlackerad

Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster
----------------------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Låstyp	Utan lås

Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
-------------------------	---