



G4733

## Anslutningsladd 3-polig Wago 0,3 m, Svart OBS! utgått

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

#### Spänning

Max. driftspänning (U <sub>max</sub> )	250
Märkspänning	230 - 230
Märkstötspänning	4

#### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

#### Kabel

Kabeldiameter	13
Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	70

#### Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	3

#### Skydd, dörr

Låsbar	Nej
--------	-----

#### Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Kontakt
Kabeltyp	Anslutningskabel

#### Användningsförhållanden

Föreningensgrad enligt IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

#### Material

Färg	Svart
Färg anslutning	Svart

#### Ström

Brandlast	0,37
-----------	------

#### Resistans

Kontinuitetsmotstånd	1
----------------------	---