



G4779

Anslutningsledning BR, Wago 5-polig, Halogenfri 2,5m

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	5
-------------	---

Spänning

Max. driftspänning (U _{max})	400
Märkspänning	230 - 230
Märkstötspänning	6

Elektrisk ström

Märkström	20
-----------	----

Kabel

Kabeldiameter	13
Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	70

Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	5

Skydd, dörr

Låsbar	Nej
--------	-----

Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Kontakt
Kabeltyp	Anslutningskabel

Användningsförhållanden

Föreningensgrad enligt IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

Material

Färg	Svart
Färg anslutning	Svart

Ström

Brandlast	2,83
-----------	------

Resistans

Kontinuitetsmotstånd	1,33
----------------------	------