



G4791

### Ansl ledn 3-pol Wago 0,45m HF OBS! utgått

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

##### Spänning

Max. driftspänning (U <sub>max</sub> )	250
Märkspänning	230 - 230
Märkstötspänning	4

##### Elektrisk ström

Märkström	20
-----------	----

##### Kabel

Kabeldiameter	13
Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	70

##### Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	3

##### Skydd, dörr

Låsbar	Nej
--------	-----

##### Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Kontakt
Kabeltyp	Anslutningskabel

##### Användningsförhållanden

Föreningensgrad enligt IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

##### Material

Färg	Svart
Färg anslutning	Svart

##### Ström

Brandlast	0,43
-----------	------

##### Resistans

Kontinuitetsmotstånd	1,33
----------------------	------