



GD318N

:hager

## Kapsling 3 x 18 moduler i plåt med dörr

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning	230 - 400
--------------	-----------

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

#### Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

#### Utrustning

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Ja

#### Kapacitet

Antal moduler	54
---------------	----

#### Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

#### Dimensioner

Höjd	500
Bredd	355
Djup	130
Antal breddenheter	18

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

#### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

#### Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass I
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850