



GD418N

:hager

Kapsling 4 x 18 moduler i plåt med dörr

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 400
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	4
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Ja

Kapacitet

Antal moduler	72
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	625
Bredd	355
Djup	130
Antal breddenheter	18

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass I
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850