



GD418SMB

Kapsling media 625x355 (2-rader) med montageplåt. Tre uttag som standard

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 400
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	0
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	0
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Nej
Har jordanslutningsblock	Nej
Har monteringsplatta	Ja

Kapacitet

Antal moduler	18
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	625
Bredd	355
Djup	103
Antal breddenheter	18

Skydd, dörr

Antal dörrar	0
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Säkerhet	
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850