



GKWAD03025

Anslutningsladd Wago Winsta, 3x2,5mm², 2,5m, PVC, svart

Tekniska egenskaper

Arkitektur

| | |
|-------------|---|
| Antal poler | 3 |
|-------------|---|

Spänning

| | |
|--|-----------|
| Max. driftspänning (U _{max}) | 250 |
| Märkspänning | 230 - 250 |
| Märkstötspänning | 4 |

Elektrisk ström

| | |
|-----------|----|
| Märkström | 20 |
|-----------|----|

Kabel

| | |
|--|-----|
| Kabeldiameter | 10 |
| Kabellängd | 2,5 |
| Kabel kontinuerligt temperaturtålig till | 70 |

Dimensioner

| | |
|-------|------|
| Längd | 2500 |
|-------|------|

Anslutning

| | |
|---------------------------|-------------|
| Ledararea | 2,50 - 2,50 |
| Anslutning/anslutningstyp | Wago Winsta |
| Antal ledningar | 3 |

Skydd, dörr

| | |
|--------|----|
| Låsbar | Ja |
|--------|----|

Utrustning

| | |
|------------------|---------|
| Mekanisk kodning | Ja |
| Kabeltyp sida 1 | Plug |
| Kabeltyp sida 2 | Kontakt |
| Kabeltyp | H05VV-F |

Användningsförhållanden

| | |
|--|---|
| Föreningegrad enligt IEC 60664/IEC 60947-2 | 3 |
|--|---|

Material

| | |
|-----------------|-------|
| Färg | Svart |
| Färg anslutning | Vit |

Ström

Resistans

Kontinuitetsmotstånd

1