



GKWAD03050

### Anslutningsladd Wago Winsta, 3x2,5mm<sup>2</sup>, 5,0m, PVC, svart

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

##### Spänning

Max. driftspänning (U <sub>max</sub> )	250
Märkspänning	230 - 250
Märkstötspänning	4

##### Elektrisk ström

Märkström	20
-----------	----

##### Kabel

Kabeldiameter	10
Kabellängd	5
Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	70

##### Dimensioner

Längd	5000
-------	------

##### Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	3

##### Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

##### Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Kontakt
Kabeltyp	H05VV-F

##### Användningsförhållanden

Föreningegrad enligt IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

##### Material

Färg	Svart
Färg anslutning	Vit

##### Ström

**Resistans**

---

Kontinuitetsmotstånd

1