



GKWAD13025

Anslutningsladd 3-polig Wago 2,5m Halogenfri

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Spänning

Max. driftspänning (U _{max})	250
Märkspänning	230 - 250
Märkstötspänning	4

Elektrisk ström

Märkström	20
-----------	----

Kabel

Kabeldiameter	10
Kabellängd	2,5
Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	70

Dimensioner

Längd	2500
-------	------

Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	3

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Kontakt
Kabeltyp	H05Z1Z1-F

Användningsförhållanden

Föreningegrad enligt IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

Material

Färg	Svart
Färg anslutning	Vit

Ström

Resistans

Kontinuitetsmotstånd

1