


GS20013020



Uttagsinsats BR 2x Schucko Röd

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Höjd	50
Bredd	120
Djup	54

Material

Färg	Trafikröd
RAL-kod	3020
Ytbehandling	Matt
Material	Polyamider (PA)

Installation, montering

Montering på	Kanalens främre fäste
--------------	-----------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa	1,5 - 2,5
Typ av montering	Modulär

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal moduler

2

Text

Präglad

Utan symbol

Avsäkring

Petskydd

Relaterade Series

Hager-eluttag 80 mm BRX