




GS20109016



Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Höjd	50
Bredd	120
Djup	61

Material

Färg	Trafikvit
RAL-kod	9016
Ytbehandling	Matt
Material	Polyamider (PA)

Installation, montering

Montering på	Kanal med C-profil för bottenmontage
--------------	--------------------------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa	1,5 - 2,5
Typ av montering	Modulär

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Ja
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
Förutrustad med	2x vägguttag

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------

Relaterade Series	Hager-eluttag 80 mm BRX
-------------------	-------------------------