


GS20116029



**Uttag 2-vägs BR, 45°, Grön, Wago- eller snabb-anslutning**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	16
-----------	----

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60
----------	---------

**Säkerhet**

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP20

**Dimensioner**

Höjd	50
Bredd	120
Djup	54

**Material**

Färg	Mintgrön
RAL-kod	6029
Ytbehandling	Matt
Material	Polyamider (PA)

**Installation, montering**

Montering på	Kanalens främre fäste
--------------	-----------------------

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa	1,5 - 2,5
Typ av montering	Modulär

**Utrustning**

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Ja
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Förutrustad med

2x vägguttag

---

**Kapacitet**

Antal moduler

2

---

**Text**

Präglad

Utan symbol

Avsäkring

Petskydd

Relaterade Series

Hager-eluttag 80 mm BRX