




GS30019016



## Uttag 3-vägs BR, Vit, Wago- eller snabb-anslutning

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP20

#### Dimensioner

Höjd	50
Bredd	180
Djup	54

#### Material

Färg	Trafikvit
RAL-kod	9016
Ytbehandling	Matt
Material	Polyamider (PA)

#### Installation, montering

Montering på	Kanalens främre fäste
--------------	-----------------------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa	1,5 - 2,5
Typ av montering	Modulär

#### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

#### Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Kapacitet**

---

Antal moduler	3
---------------	---

**Text**

---

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

---

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------

---

Relaterade Series	Hager-eluttag 80 mm BRX
-------------------	-------------------------