



HA351

Lastbrytare 125A, 3-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	125
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC 60947	7

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Långt tumgrepp
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Dimensioner

Höjd	135
Bredd	140
Djup	120

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	50 mm ² max.
Area flexibel ledare	70 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	800
Nominell impulsstyddspänning U _{imp}	8000

Ström

Förlusteffekt per pol vid I _n	1,80
Total effektförlust vid nominell märkström	5,40
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	82000

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------