



HA362

Lastbrytare 1250 A 3-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1250
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC 60947	50

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Långt tumgrepp
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	4x 185 mm ²
-------------------	------------------------

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	1000
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	12000

Ström

Förlusteffekt per pol vid I _n	85
Total effektförlust vid nominell märkström	255
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	822000

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 - 70
-----------------	----------