



HA364

Lastbrytare 1600A 3-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1600
Märkkorttidsströmhallfasthet Icw IEC 60947	50

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Långt tumgrepp
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	6x 240 mm ²
-------------------	------------------------

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000
Nominell impulsstyddspänning Uimp	12000

Ström

Förlusteffekt per pol vid In	122
Total effektförlust vid nominell märkström	366
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	1053000

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------