



HA452

## Lastbrytare 160A, 4-polig

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	160
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC 60947	7

#### Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Långt tumgrepp
Enhetens konstruktionstyp	Fast

#### Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

#### Anslutning

Area solid ledare	95 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------

#### Spänning

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	800
Nominell impulsyddspänning U <sub>imp</sub>	8000

#### Ström

Förlusteffekt per pol vid I <sub>n</sub>	3
Total effektförlust vid nominell märkström	9
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	105000

#### Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------